

新発売

テストピース乾燥や パーツ乾燥をスピードアップ!



肩掛け
使用もOK!

テストピース温風乾燥機

QUICK-D

AQUAmini

[アクア ミニ]

小型軽量で用途が広がります!


持ち運びOK

100V仕様


肩掛け使用もできる
コンパクト設計!

軽い
約2.5kg

100Vコンセントがあれば
どこでも使用できます。



●テストピースはさみ



●テストピーススタンド

テストから仕上げの乾燥までおまかせ!

QUICK-D
AQUAmini

テストピース乾燥

水性塗料のテストピース乾燥に最適です。

※乾燥時間は周辺温度によって異なります。

業界初!
温風乾燥



※イメージはオプション装着時です。

パーツ乾燥

細かい部分やアクセスが
難しい箇所の乾燥もらくらくです。

小型軽量で
使いやすい!



連携乾燥で 仕上がりに誤差がでにくい

テストピース乾燥からパーツ乾燥・QUICK-D
AQUAⅢでの本乾燥まで連携して使用すると、
乾燥方式(温風)が同じなので仕上がりの誤差が
ほとんどありません。

操作カンタン

用途に応じて温度は2段階(高・低)、
風量は無段階で選べます。

温度・風量も
自由自在!



品番	QDA-M1	安全装置	電流ヒューズ 1個
定格電圧	AC100V 50-60Hz		温度ヒューズ 1個
定格消費電力	950W		手動復帰式リミッター 1個
本体形状寸法	幅160mm・高さ200mm・奥行き330mm	温風吹出温度	約50~80℃
本体重量	約2.5kg	風量	約1.0m³/min(風量設定 最大)
電源コード	1.25mm²×2芯×5m	風速	約20m/s(風量設定 最大)
ヒータ	PTCヒータ	ホース	φ38 300mm(伸長時:600mm)

※商品の外観・仕様などは商品改良のために予告なく変更することがあります。

Shinyu
OSAKA JAPAN

進勇商事株式会社

〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3丁目16-3

TEL (06) 6886-1722 (代表)

FAX (06) 6886-1723

TEL (06) 6886-1724 (商品センター)

URL <http://www.shinyusan.com/>

E-MAIL: s-mail@shinyusan.com

